


AL1901



IO-Link master med PROFINET interface

IO-Link Master CL PN 8P IP20



Applikation

Applikation

I/O moduler til tavlebrug

Elektriske Data

Driftspænding [V]	20...30 DC; (US ; iht. SELV/PELV)
Strømforbrug [mA]	300...3900; (US)
Kapslingsklasse	III

Sensorforsyning US

Max strømbelastning total [A]	3,6
-------------------------------	-----

Indgange / Udgange

Total antal indgange og udgange	16; (konfigurerbar)
Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 8; Antal digitale udgange: 8

Indgange

Antal digitale indgange	8; (IO-Link Port Class A)
Koblingsniveau høj signal [V]	11...30
Koblingsniveau lav signal [V]	0...5
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja

Udgange

Antal digitale udgange	8; (IO-Link Port Class A)
Max strømbelastning pr. udgang [mA]	300



IO-Link master med PROFINET interface

IO-Link Master CL PN 8P IP20

Kortslutningssikret	ja
Interface	
Kommunikationsinterface	Ethernet; IO-Link
Ethernet - PROFINET	
Transmission standard	100Base-TX
Transmissions hastighed	100 MBit/s
Protokol	PROFINET
Fabriksindstillinger	IP Adresse: 0.0.0.0
	Subnet mask: 0.0.0.0
	Gateway IP-Adresse: 0.0.0.0
	MAC-Adresse: se typeskilt
	IO-Link Integration Edition 2
	CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)
	S2 redundant
	Netload Class III
	CiR (Configuration in Run)
	SNMP (Simple Network Management Protocol)
Bemærk omkring interface	MRP (Media Redundancy Protocol)
	Understøttede netværks topologier: line
	ring
Ethernet - Internet of Things	
Transmission standard	10Base-T; 100Base-TX
Transmissions hastighed	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol	MQTT JSON
Fabriksindstillinger	IP Adresse: 169.254.x.x
	Subnet mask: 255.255.0.0
	Gateway IP-Adresse: 0.0.0.0
	MAC-Adresse: se typeskilt
Bemærk omkring interface	Sikkerheds protokol: HTTPS
IO-Link Master	
Transmissionstype	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
Antal porte type A	8
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...65
Lagringstemperatur [°C]	-25...85
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%]	90
Kapslingsklasse	IP 20
Godkendelser / Tests	
EMC	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-4
Mekaniske data	
Vægt [g]	317,9
Materiale	Kapsling: PA orange



IO-Link master med PROFINET interface

IO-Link Master CL PN 8P IP20

Tilbehør	
Leverings omfang	bur-trækfjederterminaler: 9
Bemærkning	
Bemærkning	Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning	
Strømforsyning X31	
1	GND (US)
2	GND (US)
3	+ 24 V DC (US)
4	+ 24 V DC (US)
IO-Link Port Class A X01...X08	
1	Forsyningsspænding sensor (US) L+
2	digital indgang
3	Forsyningsspænding sensor (US) L-
4	C/Q IO-Link
Elektrisk tilslutning - Ethernet	
Stik: RJ45	
EtherNet IP X21, X22	
1	TX +
2	TX -
3	RX +
4	ikke anvendt
5	ikke anvendt
6	RX -
7	ikke anvendt
8	ikke anvendt
IoT X23	
1	TX +
2	TX -
3	RX x
4	ikke anvendt
5	ikke anvendt
6	RX -
7	ikke anvendt
8	ikke anvendt