




Auswerteeinheit für Strömungssensoren

VS0200/ 24VDC

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: SR0150
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.




Einsatzbereich		
Applikation		Strömungsüberwachung; Leitungsüberwachung
Elektrische Daten		
Betriebsspannungstoleranz	[%]	-10...10
Betriebsspannung	[V]	24 DC
Stromaufnahme	[mA]	70
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	30
Anzahl Kanäle		1
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		Relais
Kontaktbelastbarkeit		4 A, 250 V AC
Schaltfunktion Strömungsüberwachung		Relais zieht bei Strömung an
Schaltfunktion Leitungsüberwachung		Relais fällt bei Drahtbruch und Kurzschluss ab
Reaktionszeiten		
Ansprechzeit	[s]	< 10
Software / Programmierung		
Schaltpunktabgleich		Potentiometer
Bereichswahl flüssig / gasförmig		Schiebeschalter



Auswerteeinheit für Strömungssensoren

VS0200/ 24VDC

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...60
Schutzart		IP 40
Schutzart Klemmen		IP 20
Mechanische Daten		
Gehäuse		Klemmschienengehäuse
Abmessungen	[mm]	75 x 55 x 110
Werkstoffe		Kunststoff
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	11 x LED
	Schaltzustand	LED, rot
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Anschlussklemmen: 16 x ...2,5 mm ²		
Anschluss		



- 1: Relais Leitungsüberwachung
 2: Relais Strömungsüberwachung
 Adernfarben :
 BN = braun
 BU = blau
 BK = schwarz
 WH = weiß
 GY = grau