ST3005

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

STR12ADB

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Produktmerkmale		
Prozessanschluss		G 1/2 Außengewinde
Einsatzbereich		
Applikation		Hochdruckbereich
Medien		Flüssige Medien; Gasförmige Medien
Mediumtemperatur	[°C]	-25...80
Druckfestigkeit	[bar]	300
Flüssige Medien		
Applikation		Hochdruckbereich
Mediumtemperatur	[°C]	-25...80
Gasförmige Medien		
Mediumtemperatur	[°C]	-25...80
Elektrische Daten		
Anschluss an Auswerteelektronik		VS 0100
Mess-/Einstellbereich		
Flüssige Medien		
Einstellbereich	[cm/s]	3...300
Größte Empfindlichkeit	[cm/s]	3...60
Gasförmige Medien		
Einstellbereich	[cm/s]	5...15
Genauigkeit / Abweichungen		
Temperaturgradient	[K/min]	15

ST3005

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

STR12ADB

Reaktionszeiten		
Ansprechzeit	[s]	1...10
Flüssige Medien		
Ansprechzeit	[s]	1...10
Gasförmige Medien		
Ansprechzeit	[s]	1...10
Umgebungsbedingungen		
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gehäuse		Gewindebauform
Werkstoffe		1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Prozessanschluss		G 1/2 Außengewinde
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		

Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Max. Leitungslänge: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Anschluss



	Adernfarben :
BN =	braun
WH =	weiß
YE =	gelb
GN =	grün