




Ethernet modul med Modbus TCP interface

ETH Module PFL MB 16DI IP69K



Afhængig af version vil nogle LED være inaktive



Applikation		
Applikation		hygiejniske systemer; I/O moduler til brug i eksternt miljø
Serie-forbindelse funktion		Strømforsyning; fieldbus interface
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	20...30 DC; (US ; iht. SELV/PELV)
Strømforbrug	[mA]	200...3900; (US)
Kapslingsklasse		III
Sensorforsyning US		
Max strømbelastning total	[A]	3,6



Ethernet modul med Modbus TCP interface

ETH Module PFL MB 16DI IP69K

Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal digitale indgange: 16
Indgange		
Antal digitale indgange		16; (type 2 according to IEC 61131-2)
Koblingsniveau høj signal	[V]	11...30
Koblingsniveau lav signal	[V]	0...5
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		ja
Software / Programmering		
Parameter indstillingsmuligheder		tæller funktion
Funktioner og parametre	Funktion	CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter)
	antal	8 (1 tæller for hver kanal)
	Tælle frekvens	4500 Hz
	Primær tæller	32 Bit (0...4.294.967.295)
	batch tæller	16 Bit (0...65.535)
Interface		
Kommunikationsinterface		Ethernet
Ethernet - Modbus TCP		
Transmission standard		10Base-T; 100Base-TX
Transmissions hastighed		10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol		Modbus TCP
Fabriksindstillinger	IP Adresse: 192.168.1.250	
	Subnet mask: 255.255.255.0	
	Gateway IP-Adresse: 0.0.0.0	
	MAC-Adresse: se typeskilt	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...85
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90
Kapslingsklasse		IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (drift med rustfrit stål beskyttelseshætte: IP 69K)
Beskyttelsesklasse (NEMA 250)		6P
Forureningsgrad		2
Kemiske medier	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Chokbestandig	DIN EN 60068-2-27	
Vibrationsbestandig	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	438,1



Ethernet modul med Modbus TCP interface

ETH Module PFL MB 16DI IP69K

Materiale	Kapsling: PA grå; Hunstik: rustfri stål (1.4404 / 316L)
Tætningsmateriale	EPDM
Tilbehør	
Leverings omfang	Beskyttelses-prop: 1 x M12, Rustfrit stål, E12542
Bemærkning	
Bemærkning	Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning - Ethernet

Stik: M12; kodning: D; pakning: EPDM




IN / OUT XF1, XF2

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	ikke anvendt

Elektrisk tilslutning - Procestilslutning

Stik: M12; kodning: A; pakning: EPDM



Digital Input X1...X8

1	Forsyningsspænding sensor (US) L +
2	digital indgang 2
3	Forsyningsspænding sensor (US) L-
4	digital indgang 1
5	funktions-jordforbindelse

Elektrisk tilslutning - Strømforsyning IN

Stik: M12; kodning: L



**Ethernet modul med Modbus TCP interface**

ETH Module PFL MB 16DI IP69K

XD1

1	+ 24 V DC (US) brun
2	GND (UA) hvid
3	GND (US) blå
4	+ 24 V DC (UA) sort
5	FE grå

Elektrisk tilslutning - Strømforsyning OUT

Stik: M12; kodning: L; pakning: EPDM

**XD2**

1	+ 24 V DC (US) brun
2	GND (UA) hvid
3	GND (US) blå
4	+ 24 V DC (UA) sort
5	FE grå