


Temperaturtransmitter

TA-050CLEM10-Z- ZVG/DE



Produktmerkmale

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der analogen Ausgänge: 1	
Messbereich	-50...150 °C	-58...302 °F
Prozessanschluss	Gewindeanschluss M10 x 1 Außengewinde DIN 3852 T1 FORM A (DIN 3852-1:2002-05)	
Einbaulänge EL [mm]	50	

Einsatzbereich

Messelement	1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A)	
Medien	Flüssige und gasförmige Medien	
Druckfestigkeit [bar]	400	

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)	
Stromaufnahme [mA]	< 30	
Schutzklasse	III	
Verpolungsschutz	ja	

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der analogen Ausgänge: 1	
------------------------------	---------------------------------	--

Ausgänge


Gesamtzahl Ausgänge	1	
Ausgangssignal	Analogsignal	
Anzahl der analogen Ausgänge	1	
Analogausgang Strom [mA]	4...20	
Max. Bürde [Ω]	(U _b - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω	
Kurzschlusschutz	ja	
Überlastfest	ja	

TA4019



Temperaturtransmitter

TA-050CLEM10-Z- ZVG/DE

Mess-/Einstellbereich		
Messbereich	-50...150 °C	-58...302 °F
Auflösung		
Auflösung Analogausgang	[K]	0,04
Genauigkeit / Abweichungen		
Genauigkeit Analogausgang	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Temperaturkoeffizient		0,1; (Bei Abweichung von der Referenzbedingung 25 ± 5 °C)
[% der Spanne / 10 K]		
Reaktionszeiten		
Ansprechdynamik T05 / T09	[s]	1 / 3; (nach DIN EN 60751)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...100
Lagertemperatur	[°C]	-40...100
Schutzart		IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Schockfestigkeit	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Jahre]	1092
UL-Zulassung	Zulassungsnummer UL	K006
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	93
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L); PPS; FKM
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Prozessanschluss		Gewindeanschluss M10 x 1 Außengewinde DIN 3852 T1 FORM A (DIN 3852-1:2002-05)
Stabdurchmesser	[mm]	6
Einbaulänge EL	[mm]	50
Bemerkungen		
Bemerkungen	Die Werte für Genauigkeit gelten für bewegtes Wasser.	
	In Bezug auf UL: Für den Einsatz in einem Niederspannungsstromkreis mit Überstromschutz	
	gemäß UL873 Tab.28.1 oder I _{max} = 100/U _b (U _b = Spannung des Stromkreises)	
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Steckverbindung: 1 x DEUTSCH-Steckverbinder (DT04-3P)		
		

TA4019

Temperaturtransmitter

TA-050CLEM10-Z- ZVG/DE



Anschluss

