

ANT512



RFID læse/skrive hoved LF

DTRLF MCRWIDUS01



- 1 LED gul
- 2 LED grøn



Applikation				
Applikation	aftastning af emner på transport udstyr			
Radio godkendelse for	USA; Canada; EU/RED; Australien; Kina; Taiwan; Indien; Syd Korea; Singapore; Malaysia; United Kingdom; New Zealand			
Bemærkning omkring radio godkendelse	Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under "Downloads".			
Elektriske Data				
Driftspænding	[V]	24 DC		
Strømforbrug	[mA]	< 50		
Kapslingsklasse		III		
Arbejdsfrekvens	[MHz]	0,125		
Registreringsområde				
Forbikørselshastighed	[m/s]	< 0,5		
Afstand skrive/læse hoved front	[mm]	400		
Afstand skrive/læse hoved side	[mm]	400		
Afstand til ID-TAG	[mm]	Læs	:	≤ 60 (statisk)
		Skrivning	:	≤ 55 (statisk)
		reference tag	:	E80360



RFID læse/skrive hoved LF

DTRLF MCRWIDUS01

Interface		
Kommunikationsinterface	DATA / DTE10x	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67; IP 69K	
Godkendelser / Tests		
Chokbestandig	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[År]	536
Mekaniske data		
Vægt	[g]	185
Kapsling	rektangulær	
Aktiv flade	5 positioner kan vælges	
Dimensioner	[mm]	40 x 40 x 54
Materiale	Kapsling: PA; metaldele: Rustfrit stål	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
	tag kommunikation	1 x LED, gul
Bemærkning		
Bemærkning	Afstande til andre ID-TAGs se vedkommende datablad (E803xx)	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Stik: 1 x M12, drejelig, aflåst; kodning: A		
		



RFID læse/skrive hoved LF

DTRLF MCRWIDUS01

Tilslutning

