


ANT513



RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF MCRWIDUS03



- 1 LED gul
- 2 LED grøn



Applikation		
Applikation	aftastning af emner på transport udstyr	
Radio godkendelse for	USA; Canada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Syd Korea; Singapore; Ukraine; Malaysia; Brasillien; Mexico; New Zealand; Vietnam	
Bemærkning omkring radio godkendelse	Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under “Downloads”.	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	24 DC
Strømforbrug	[mA]	< 50
Kapslingsklasse		III
Arbejdsfrekvens	[MHz]	13,56
RFID standard		ISO 15693
Registreringsområde		
Forbikørselshastighed	[m/s]	< 1
Afstand skrive/læse hoved front	[mm]	250
Afstand skrive/læse hoved side	[mm]	300



RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF MCRWIDUS03

Afstand til ID-TAG	[mm]	Læs	:	≤ 60
		statisk		
		Skrivning	:	≤ 60
		statisk		
		reference tag	:	E80370

Interface

Kommunikationsinterface	DATA / DTE10x
-------------------------	---------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67; IP 69K

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[År]	557

Mekaniske data

Vægt	[g]	165,55
Kapsling		rektangulær
Aktiv flade		5 positioner kan vælges
Montering		Skærmet
Dimensioner	[mm]	40 x 40 x 54
Materiale		Kapsling: PA; metaldele: Rustfrit stål

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	1 x LED, grøn
	tag kommunikation	1 x LED, gul

Bemærkning

Bemærkning	Afstande til andre ID-TAGs se vedkommende datablad (E803xx)
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12, drejelig, aflåst; kodning: A





RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF MCRWIDUS03

Tilslutning

