


CR3121



ISOBUS gateway

ISOBUS Gateway/VT



- 1 stik M12
- 2 Forsynings LED
- 3 Status- LED





Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	12...27 DC
Strømforbrug	[mA]	11...48
Interface		
Kommunikationsinterface		CAN
Antal CAN interfaces		2
CAN		
Transmissions hastighed		250 (125...1000) kBaud
Interface		CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Termineringsmodstand		ja; (intern ; 120 Ohm; Kan ikke deaktiveres)
ISOBUS		
Transmissions hastighed		250 kBaud
Interface		CAN Interface ISO 11783
Termineringsmodstand		nej



ISOBUS gateway

ISOBUS Gateway/VT

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...80
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	190,1
Monteringsmetode		på- / indbygning
Dimensioner	[mm]	72 x 104 x 29
Materiale		Kapsling: PA 12 sort
Display / Betjeningsenhed		
Display	status	1 x LED, grøn/rød
	Forsyningsspænding	1 x LED, grøn/rød
Hardware		
Processor		ARM Cortex M4 32 bit
Program hukommelse		1,5 MB Flash
Arbejds hukommelse		RAM: 320 kB FRAM: 16 kB
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning - CAN		
Stik: 1 x M12; kodning: A		
		
1	n.c.	
2	n.c.	
3	n.c.	
4	CAN_H	
5	CAN_L	
Elektrisk tilslutning - ISOBUS		
Stik: 1 x M12; kodning: A		
		
1	n.c.	
2	VBB	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	