



Evalueringsenhed for hastighedsmonitorering

D100/230VAC/3-CHANNEL

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produkttegenskaber

Kapsling	hus for DIN skinne montering
Dimensioner [mm]	75 x 100 x 110

Applikation

Applikation	evaluering af puls sekvenser mht. opnåelse af minimum rotationshastighed på maskiner; centrifuger; omrørere
-------------	---

Elektriske Data

Nominal spænding AC [V]	< 230
Nominal spænding DC [V]	24
Nominal spændingstolerance [%]	10
Nominal spændingstolerance 2 [%]	10
Nominal frekvens AC [Hz]	50...60
Hjælpe energi for sensorer DC [V]	24

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal udgange med relæ: 3
-------------------------	---------------------------

Udgange

Antal udgange med relæ	3
Kontakt belastnings evne	4 A / 250 V AC (30 V DC)

Måle/indstillingsområde

Indstillingsområde [Imp/min]	50...500
------------------------------	----------

Nøjagtighed / afvigelse

Hysteres [% af Sr]	< 5
Reproducerbarhed [% af Sr]	< 5

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0...55
---------------------------	--------



Evalueringsenhed for hastighedsmonitorering

D100/230VAC/3-CHANNEL

Kapslingsklasse	IP 40	
Kaplingsklasse terminaler	IP 20	
Mekaniske data		
Kapsling	hus for DIN skinne montering	
Dimensioner [mm]	75 x 100 x 110	
Materiale	Kunststof	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, grøn
	Drift	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Bemærkning	*) special design	
Elektrisk tilslutning		
terminaler: ...2.5 mm²		
Tilslutning		