

Evalueringsenhed for hastighedsmonitorering

D100/230VAC/3LED

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 Fastgørelse på DIN-skinne



Produktegenskaber

Kapsling	hus for DIN skinne montering
Dimensioner [mm]	75 x 55 x 110

Applikation

Applikation	Universel evaluering af pulssekvens mht. under- / overskridelse af indstillede værdier; overvågning af omdrejningstal
-------------	---

Elektriske Data

Nominal spænding AC [V]	< 230
Nominal spænding DC [V]	24
Nominal spændingstolerance [%]	10
Nominal spændingstolerance 2 [%]	10
Nominal frekvens AC [Hz]	50...60
Hjælpe energi for sensorer DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal udgange med relæ: 1
-------------------------	---------------------------

Udgange

Antal udgange med relæ	1
Kontakt belastnings evne	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Måle/indstillingsområde

Indstillingsområde [Imp/min]	500...5000
------------------------------	------------

Nøjagtighed / afvigelse

Hysteres [% af Sr]	5...100
--------------------	---------



Evalueringsenhed for hastighedsmonitorering

D100/230VAC/3LED

Reproducerbarhed	[% af Sr]	1
Reaktionstid		
Opstartsforsinkelse	[s]	0,5...15
Software / Programming		
Justering af koblingspunkt	finindstilling inden for området via potentiometer	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklasse	IP 40	
Kaplingsklasse terminaler	IP 20	
Mekaniske data		
Kapsling	hus for DIN skinne montering	
Dimensioner	[mm]	75 x 55 x 110
Materiale	Kunststof	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	LED, grøn
	Drift	1 x LED, grøn
Elektrisk tilslutning		
Tilslutning		

