


Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Applikation	decentraliseret styreenhed
-------------	----------------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	24 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Isolationsmodstand [V]	500
Strømforbrug [mA]	< 500
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	10
Max. energi forbrug [VA]	10
Antal AS-i Master	1
Potentialfri	ja

Interface

Kommunikationsinterface	RS232
RS232	
Antal R232 interfaces	1
Transmissions hastighed	9600...115200 Baud
Stik type	RJ11
Brugstype	programmering



AS-Interface PLC

ControllerE 1Mstr 1RS232C

Bemærk omkring interface	elektrisk isoleret
--------------------------	--------------------

Omgivende forhold	
-------------------	--

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	95
Kapslingsklasse		IP 20

AS-i parametre	
----------------	--

AS-i version	2.1
AS-i master profil	M3
AS-i certifikat	61101

Mekaniske data	
----------------	--

Vægt	[g]	507,2
Kapsling		hus for DIN skinne montering
Dimensioner	[mm]	86 x 131 x 107
Materiale		aluminium; stålplade forzinket

Display / Betjeningsenhed		
---------------------------	--	--

Display	Funktion	1 x LED, rød
		2 x LED, grøn
		2 x LED, gul
		fuldt grafisk LCD-display

Bemærkning	
------------	--

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning	
-----------------------	--

Tilslutning

