


Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Applikation	decentraliseret styreenhed
-------------	----------------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	24 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Isolationsmodstand [V]	500
Strømforbrug [mA]	< 500
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	10
Max. energi forbrug [VA]	10
Antal AS-i Master	2
Potentialfri	ja

Interface

Kommunikationsinterface	RS232
-------------------------	-------

RS232

Antal R232 interfaces	1
Transmissions hastighed	9600...115200 Baud
Stik type	RJ11
Brugstype	programmering



AS-Interface PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Bemærk omkring interface		elektrisk isoleret	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60	
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70	
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	95	
Kapslingsklasse		IP 20	
AS-i parametre			
AS-i version		2.1	
AS-i master profil		M3	
AS-i certifikat		61102	
Mekaniske data			
Vægt	[g]	517,4	
Kapsling		hus for DIN skinne montering	
Dimensioner	[mm]	86 x 131 x 107	
Materiale		aluminium; stålplade forzinket	
Display / Betjeningsenhed			
Display	Funktion	2 x LED, rød	
		3 x LED, grøn	
		3 x LED, gul	
		fuldt grafisk LCD-display	
Bemærkning			
Emballage-enheder		1 stk.	
Elektrisk tilslutning			
Tilslutning			

