


AS-Interface EtherNet/IP gateway med PLC

Control.E 2Mstr ET IP RS232

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Applikation	anvendelse som decentral styring og Ethernet IP Gateway / Web-Server
-------------	--

Elektriske Data

Driftspænding [V]	24 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Strømforbrug [mA]	< 400
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	10
Max. energi forbrug [VA]	10
Antal AS-i Master	2

Interface

Kommunikationsinterface	RS232; Ethernet
Ethernet	
Transmissions hastighed	10; 100
Protokol	EtherNet/IP; IP
Brugstype	Dataoverførsel
Bemærk omkring interface	CIP protokol EtherNet/IP gruppe 2 og gruppe 3
RS232	
Antal R232 interfaces	1



AS-Interface EtherNet/IP gateway med PLC

Control.E 2Mstr ET IP RS232

Transmissions hastighed	9600...115200 Baud
Stik type	RJ11
Brugstype	programmering
Bemærk omkring interface	elektrisk isoleret

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	95
Kapslingsklasse		IP 20

AS-i parametre

AS-i version	2.1
AS-i master profil	M1e

Mekaniske data

Kapsling	hus for DIN skinne montering
Materiale	aluminium; stålplade forzinket

Display / Betjeningsenhed

Display	Funktion	3 x LED, rød
		4 x LED, grøn
		2 x LED, gul
		fuldt grafisk LCD-display

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Tilslutning

