


## Strømforsyningsmodul for elektronisk bryder

Fuse/Standard/24VDC/Module



- 1 felt til markering
- 2 push-in klemmer Switch udgang 13/14
- 3 push-in terminal 0 V
- 4 push-in terminal 24 V DC



## Elektriske Data

|                                                                |      |                |
|----------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Driftspænding                                                  | [V]  | iht. SELV/PELV |
| Nominel spænding DC                                            | [V]  | 24             |
| Indgangsspænding DC                                            | [V]  | 19,2...30      |
| Kapslingsklasse                                                |      | III            |
| Polaritetsbeskyttelse                                          |      | ja             |
| Afhjælpningstid ved strømafbrydelse (nominel spænding 24 V DC) | [ms] | 10             |
| Inputstrøm (nominel spænding 24 V DC)                          | [A]  | 40             |
| Hvilestrøm                                                     | [mA] | 10             |

## Omgivende forhold

|                      |      |                      |
|----------------------|------|----------------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25...60             |
| Lagringstemperatur   | [°C] | -40...70             |
| Kapslingsklasse      |      | IP 20; (på forsiden) |
| Forureningsgrad      |      | 2                    |

## Godkendelser / Tests

|     |              |                |
|-----|--------------|----------------|
| EMC | EN 61000-6-3 | støjafgivelse  |
|     | EN 61000-6-2 | støj-immunitet |

## Mekaniske data

|             |      |                |
|-------------|------|----------------|
| Vægt        | [g]  | 67             |
| Dimensioner | [mm] | 80 x 12,5 x 98 |

## Elektrisk tilslutning

push-in klemmer:

# DF1100



## Strømforsyningsmodul for elektronisk bryder

Fuse/Standard/24VDC/Module

adskilbar kantkonnektor:

### Tilslutning

