




AS-Interface CANopen gateway med PLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC1331
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation		
Applikation	decentraliseret styreenhed; CANopen gateway	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	24 DC
Strømforbrug	[mA]	< 500
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	10
Max. energi forbrug	[VA]	10
Antal AS-i Master		1
Interface		
Kommunikationsinterface	RS232; CAN	
CAN		
Antal CAN interfaces		1
Protokol		CANopen



AS-Interface CANopen gateway med PLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

Brugstype		Dataoverførsel
RS232		
Antal R232 interfaces		1
Transmissions hastighed		9600...115200 Baud
Stik type		RJ11
Brugstype		programmering
Bemærk omkring interface		elektrisk isoleret
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	95
Kapslingsklasse		IP 20
AS-i parametre		
AS-i version		2.1
AS-i master profil		M3
Mekaniske data		
Kapsling		hus for DIN skinne montering
Materiale		aluminium; stålplade forzinket
Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	3 x LED, rød
		2 x LED, grøn
		2 x LED, gul
		fuldt grafisk LCD-display
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Tilslutning		

