


Strømforsyningsmodul for elektronisk bryder

Fuse/IO-Link/24VDC/Module



- 1 felt til markering
- 2 status LED
- 3 push-in klemmer IO-Link
- 4 push-in terminal 0 V
- 5 push-in terminal 24 V DC



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	iht. SELV/PELV
Nominal spænding DC	[V]	24
Indgangsspænding DC	[V]	19,2...30
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Afhjælpningstid ved strømafbrydelse (nominal spænding 24 V DC)	[ms]	10
Inputstrøm (nominal spænding 24 V DC)	[A]	40
Hvilestrøm	[mA]	10

Interface

Kommunikationsinterface	IO-Link	
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SIO-Mode	nej	
Min. Process-cyklostid	[ms]	20
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	892
Henvisning	For yderligere information venligst se IODD PDF filen under "Downloads"	

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-40...70



Strømforsyningsmodul for elektronisk bryder

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Kapslingsklasse	IP 20; (på forsiden)
Forureningsgrad	2

Godkendelser / Tests

EMC	EN 61000-6-3	støjafgivelse
	EN 61000-6-2	støj-immunitet

Mekaniske data

Vægt	[g]	73
Dimensioner	[mm]	80 x 12,5 x 98

Display / Betjeningsenhed

Display	status	1 x LED, rød / grøn / orange
---------	--------	------------------------------

Elektrisk tilslutning

push-in klemmer:

adskilbar kantkonnektor:

Tilslutning

