




Elektronisk overbelastnings beskyttelses modul

Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A



- 1 felt til markering
- 2 Tast on / off / reset Status- LED 2
- 3 Tast on / off / reset Status- LED 1
- 4 push-in klemmer Udgange 1/2



Applikation		
Montering	skinne TH35; i henhold til EN 60715	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	iht. SELV/PELV
Nominel spænding DC	[V]	24
Indgangsspænding DC	[V]	19,2...30
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Afhjælpningstid ved strømafbrydelse (nominel spænding 24 V DC)	[ms]	10
Hvilestrøm	[mA]	12
Antal kanaler		2
Nominel strøm	[A]	1...10
Nominel strøm (Fail Safe element)	[A]	16
Udgange		
Samlet belastning	[mF]	20
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-40...70
Kapslingsklasse		IP 20; (på forsiden)
Forureningsgrad		2



Elektronisk overbelastnings beskyttelses modul

Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A

Godkendelser / Tests

EMC	EN 61000-6-3	støjafgivelse
	EN 61000-6-2	støj-immunitet

Mekaniske data

Vægt	[g]	74,5
Dimensioner	[mm]	80 x 12,5 x 98

Display / Betjeningsenhed


Display	status	2 x LED, rød / grøn / orange
Betjeningselementer	2 x	trykknop

Elektrisk tilslutning

push-in klemmer:


adskilbar kantkonnektor:

Tilslutning



diagrammer og grafer

udgangs karakteristik



tid-strøm karakteristik