


Kompakt evalueringsenhed til hastighedsovervågning

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Artiklen kan ikke længere leveres

Alternative artikler: DI5023 + E30436

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Tasteafstand [mm]	10
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Applikation

Applikation	simpel evaluering af rotation og lineær bevægelse mht. underhastighed; blokering
-------------	--

Elektriske Data

Nominal spænding DC [V]	10...36
Strømforbrug [mA]	< 15
Beskyttet mod omvendt polaritet	ja

Udgange

Total antal udgange	1
Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingsfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbeastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA]	250



Kompakt evalueringsenhed til hastighedsovervågning

DIA3010-ZPKG/SS-000-K


Kortslutningssikret	ja	
Overbelastningssikret	ja	
Registreringsområde		
Tasteafstand [mm]	10	
Justerbar tasteafstand	nej	
Måle/indstillingsområde		
Indstillingsområde [Imp/min]	5...300	
Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3	
Hysteresis [% af Sr]	10	
Reaktionstid		
Opstartsforsinkelse [s]	15	
Max. dæmpningsfrekvens [Imp/min]	15000	
Software / Programming		
Justerings af koblingspunkt	multiturn potentiometer	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80	
Kapslingsklasse	IP 67	
Godkendelser / Tests		
MTTF [År]	898	
Mekaniske data		
Vægt [g]	200	
Kapsling	gevindtype	
Montering	Skærmet	
Dimensioner [mm]	M30 x 1,5 / L = 81	
Gevind betegnelse	M30 x 1,5	
Materiale	Messing special-coated; PBT	
Tilspændingsmoment [Nm]	50	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Leverings omfang	ventilstik type A :, DIN EN 175301-803	

Kompakt evalueringsenhed til hastighedsovervågning

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Elektrisk tilslutning

Tilslutning



Stik: 1 x SS-stikforbindelse