

DN1021




Switched-mode power supply 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: DN1031

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Nominal spænding AC	[V]	< 230
Nominal frekvens AC	[Hz]	50...60
Input spændingsområde AC	[V]	100...240
Udgangsspænding DC	[V]	24...28
Kapslingsklasse		I; (IEC 61140)
Udgangsspænding	[V]	justerbar
Udgangsspænding tolerance	[%]	2
Max. udgangsstrøm ved min. udgangsspænding	[A]	2,1
Antal udgangskredsløb		1
Max. rest rippel	[mV]	50
Effektivitet (nominal spænding 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,5
Derating	[W/K]	1 (60...70 °C)
Afhjælpningstid ved strømafbrydelse (nominal voltage 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	171

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja
Pålidelighed af DC OK signal	24 V DC (30 mA)

Omgivende forhold


Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...70
Kapslingsklasse		IP 20



Switched-mode power supply 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	332,4
Monteringsmetode		skinne; (TH35 (EN 60715))
Dimensioner	[mm]	45 x 83 x 96
Materiale		PC
Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	LED, grøn
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
fjederklemme terminaler: ...2,5 mm²		
Tilslutning		



- | | |
|---|----------|
| 1 | primær |
| 2 | sekundær |