AC2708


AS-i interface moduler til tavlebrug

CabinetModule 4DI 4DO T PW

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC2709

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



CE

Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug	[mA]	< 250
Max strømbelastning total	[A]	0,2
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 4
Indgange		
Antal digitale indgange		4; (bi-direktionel)
Kobling af digitale indgange		PNP
Sensorforsyning til indgangene		AS-i
Strømforsyning	[V]	15...29
Indgangsstrøm High	[mA]	> 3
Indgangsstrøm Low	[mA]	< 1,5
Koblingsniveau høj signal	[V]	> 10
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		ja
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Antal digitale udgange		4
Strømkreds		PNP

AC2708

AS-i interface moduler til tavlebrug

CabinetModule 4DI 4DO T PW

Max strømbelastning pr. udgang	[mA]	50	
Kortslutningssikret		ja	
Galvanisk adskilt		ja	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60	
Kapslingsklasse		IP 00	
Godkendelser / Tests			
EMC		EN 50295	
AS-i parametre			
AS-i profil		S-7.0	
AS-i I/O konfiguration	[hex]	7	
AS-i ID kode	[hex]	0	
Mekaniske data			
Monteringsmetode		montering i Klöckner-Möller monteringshus RMQ16: I 8	
Display / Betjeningsenhed			
Display		Drift	LED, grøn
		kortslutning	LED, rød
Bemærkning			
Bemærkning		Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale:	
		I-, I+, I1, I2, I3, I4	
		Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet.	
Emballage-enheder		1 stk.	
Elektrisk tilslutning			
Tilslutning			

