




AS-Interface PCB modul

Valvehead module 4DI 3DO T



Applikation

Applikation

monteringshus

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug	[mA]	< 200
Max strømbelastning total	[A]	0,18; (total strøm for alle input og output forsynet via AS-i: 180 mA)
Integreret "Watchdog"		ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 3
-------------------------	---

Indgange

Antal digitale indgange	4
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning	[V] 20...30; (DC)
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja

Udgange

Elektrisk design	PNP
Antal digitale udgange	3
Spændingsområde DC	[V] 18...30; (DC)
Max strømbelastning pr. udgang	[mA] 100; (Bemærk strømbelastning for alle indgange og udgange)
Kortslutningssikret	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C] -25...70
Kapslingsklasse	IP 20

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parametre

AS-i version	2.1
Udvidet adressering	ja



AS-Interface PCB modul

Valvehead module 4DI 3DO T

AS-i master profil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-7.A.F				
AS-i I/O konfiguration [hex]	7				
AS-i ID kode [hex]	A.F				
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	input	I-1	I-2	I-3	I-4
	Udgang	O-1	O-2	O-3	-

Mekaniske data

Vægt [g]	74,5
Kapsling	Kunststofforseglet
Dimensioner [mm]	16 x 88 x 41

Bemærkning

Bemærkning	AS-i modulet er en printkorts-løsning på en AS-i slave, forsyning via AS-i.
	En watchdog funktion gør udgange strømløse, hvis der ikke er kommunikation på AS-i linien.
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,1 m

brun	AS-i +
blå	AS-i -
rød	+
sort	0 V
hvid	I-4
gul	O-3
hvid	I-3
gul	O-2
hvid	I-2
gul	O-1
hvid	I-1