

DP1223



Konverter IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V



Produktegenskaber	
Antal inputs og outputs	Antal analoge udgange: 2
Kommunikationsinterface	IO-Link
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	18...30 DC; (iht. SELV/PELV)
Nominel spænding DC [V]	24
Strømforbrug [mA]	300
Max strømbelastning total [A]	0,2
Indgange / Udgange	
Antal inputs og outputs	Antal analoge udgange: 2
Udgange	
Antal analoge udgange	2
Analog spændingsudgang [V]	0...10
Min. Belastningsmodstand [Ω]	3000
Præcision på analog udgang [%]	0,25
Interface	
Kommunikationsinterface	IO-Link
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
SDCI-Norm	IEC 61131-9



Konverter IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

Profil		Smart Sensor	
SIO-Mode		nej	
Nødvendig masterport klasse		A/B	
Processdata analog		2	
Min. Process-cyklostid [ms]		3,6	
IO-Link proces data (cykliske)		Funktion	bit længde
		enheds status	4
		spænding - udgang 1	16
		spænding - udgang 2	16
IO-Link funktioner (acykliske)		applikations specifik tag	
Understøttede DeviceIDs		Driftsart	DeviceID
		default	614
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur [°C]		-25...70	
Bemærk omgivelsestemperatur		2000 m: -25...70 °C	
		3000 m: -25...64 °C	
		4000 m: -25...62 °C	
Lagringstemperatur [°C]		-25...70	
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%]		90; (lineært faldende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende)	
Max højde over havet [m]		4000	
Kapslingsklasse		IP 67	
Forureningsgrad		2	
Godkendelser / Tests			
MTTF [År]		432	
Mekaniske data			
Vægt [g]		91	
Materiale		Kapsling: PA	
Display / Betjeningsenhed			
Display		Drift	1 x LED, grøn
		analog udgang	2 x LED, gul
Tilbehør			
Tilbehør (valgfri)		klembøjle	
Bemærkning			
Bemærkning		Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.	
Emballage-enheder		1 stk.	



Konverter IO-Link - 0...10 V


Converter IO-Link/2x0-10V

Elektrisk tilslutning - Hanstik



1:	L+
2:	ikke anvendt
3:	L-
4:	C/Q IO-Link

Elektrisk tilslutning - Hunstik



1:	L+
2:	0...10 V analog udgang 2
3:	L-
4:	0...10 V analog udgang 1
5:	ikke anvendt