



RFID læse/skrive hoved med CAN interface og SAE J 1939 protokol

DTMHF GBRWCJUS03



Applikation

Radio godkendelse for	USA; Canada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Singapore; Ukraine
Bemærkning omkring radio godkendelse	Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under "Downloads".

Elektriske Data

Driftspænding [V]	9...32 DC
Strømforbrug [mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Kapslingsklasse	III
Arbejdsfrekvens [MHz]	13,56
RFID standard	ISO 15693

Registreringsområde

Afstand skrive/læse hoved front [mm]	100
Afstand skrive/læse hoved side [mm]	50
Afstand til ID-TAG [mm]	≤ 18

Interface

Kommunikationsinterface	CAN
CAN	
Protokol	J1939

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...85
Lagringstemperatur [°C]	-40...85
Kapslingsklasse	IP 67; IP 69K

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / gentagende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke gentagende
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF [År]		475

Mekaniske data

Vægt [g]	144,5
----------	-------



RFID læse/skrive hoved med CAN interface og SAE J 1939 protokol

DTMHF GBRWCJUS03

Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M18 x 1 / L = 70
Gevind betegnelse	M18 x 1
Materiale	Kapsling: Rustfrit stål; Beskyttelses-dæksel: PPS; LED vindue: PEI

Display / Betjeningsenhed


Display	Drift	1 x LED, grøn
	CAN kommunikation	1 x LED, rød
	tag kommunikation	1 x LED, gul

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



1	ikke anvendt
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L