


RFID læse/skrive hoved med CAN

DTMHF GBRWCODC03



Applikation

Radio godkendelse for

USA; Canada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Singapore

Bemærkning omkring radio
godkendelseListen over lande som anvender European Radio Equipment
Directive 2014/53/EU (RED) findes under "Downloads".

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

9...32 DC

Strømforbrug

[mA]

< 50 (24 V) / < 80 (12 V)

Kapslingsklasse

III

Arbejdsfrekvens

[MHz]

13,56

RFID standard

ISO 15693

Registreringsområde

Afstand til ID-TAG

[mm]

≤ 15

Interface

Kommunikationsinterface

CAN

CAN

Protokol

CANopen

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...85

Lagringstemperatur

[°C]

-40...85

Kapslingsklasse

IP 67; IP 69K

Godkendelser / Tests

Chokbestandig

EN 60068-2-27

40 g 6 ms / gentagende

EN 60068-2-27

50 g 11 ms / ikke gentagende

Vibrationsbestandig

EN 60068-2-6

10 g 10...2000 Hz

MTTF

[År]

506



RFID læse/skrive hoved med CAN

DTMHF GBRWCODC03

Mekaniske data		
Vægt	[g]	120,5
Kapsling		gevindtype
Montering		Skærmet
Dimensioner	[mm]	M18 x 1 / L = 58
Gevind betegnelse		M18 x 1
Materiale		Kapsling: rustfri stål (1.4301 / 304); Beskyttelses-dæksel: PPS; Kabelstik: PUR
Tilspændingsmoment	[Nm]	< 25
Display / Betjeningsenhed		
Display	Preoperational Mode	1 x LED, grøn lyser
	Operational Mode	1 x LED, grøn blinkende
	fejl	1 x LED, rød blinkende
	tag kommunikation	1 x LED, gul lyser
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 0,8 m		
		
1	CAN_H	
2	CAN_L	
3	GND	
4	U+	