




AS-Interface oplyst trykknop modul

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Artiklen er udgået - arkiv informationer



- 1 felt til markering
- 2 LED
- 3 Tast / LED
- 4 nøglekontakt



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	55
Indgange		
Sensorforsyning til indgangene		AS-i
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 40; (med beskyttelseshætte: IP 54)
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 50295	
AS-i parametre		
AS-i version		2.1
Udvidet adressering		ja
AS-i master profil		M2; M3; M4
AS-i profil		S-B.A.E
AS-i I/O konfiguration	[hex]	B
AS-i ID kode	[hex]	A.E



AS-Interface oplyst trykknop modul

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

AS-i certifikat	49202				
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	tildeling	ikke anvendt	LED	nøglekontakt	Tast
Mekaniske data					
Vægt	[g]	117,5			
Monteringsmetode	AS-i interface til FK- eller PG-underdele				
Materiale	PBT				
Display / Betjeningsenhed					
Display	Drift	LED, grøn			
	fejl	LED, rød			
Bemærkning					
Bemærkning	Tasterne (EAO type 84) giver beskyttelse mod utilsigtet berøring.				
	Huse og knapper kan forsynes med etiket.				
Emballage-enheder	1 stk.				
Elektrisk tilslutning					
Kontaktstifter til modulunderdel, FK / PG:					