


DTC510



RFID læse/skrive hoved HF

DTCHF MCRWCOUS03



Applikation

Radio godkendelse for

USA; Canada; EU/RED; Australien; Japan;
Taiwan; Indien; Singapore; Kina; Syd Korea; Israel

Bemærkning omkring radio
godkendelse

Listen over lande som anvender European Radio Equipment
Directive 2014/53/EU (RED) findes under "Downloads".

Elektriske Data

Driftspænding [V]

9...32 DC

Strømforbrug [mA]

≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V)

Kapslingsklasse

III

Arbejdsfrekvens [MHz]

13,56

RFID standard

ISO 15693

Registreringsområde

Afstand til ID-TAG [mm]

≤ 60

Interface

Kommunikationsinterface

CAN

CAN


Protokol

CANopen



RFID læse/skrive hoved HF

DTCHF MCRWCOUS03

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67; IP 69K
Godkendelser / Tests		
Chokbestandig	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / gentagende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke gentagende
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Mekaniske data		
Vægt	[g]	180
Kapsling		rektangulær
Aktiv flade		5 positioner kan vælges
Dimensioner	[mm]	40 x 40 x 54
Materiale		Kapsling: PA; metaldele: Rustfrit stål
Display / Betjeningsenhed		
Display	Preoperational Mode	1 x LED, grøn lyser
	Operational Mode	1 x LED, grøn blinkende
	tag kommunikation	1 x LED, gul lyser
	fejl	1 x LED, rød blinkende
Bemærkning		
Bemærkning	Afstande til andre ID-TAGs se vedkommende datablad (E803xx)	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Stik: 1 x M12, drejelig, aflåst; kodning: A		
		
1	ikke anvendt	
2	U+	
3	jordforbindelse	
4	CAN_H	
5	CAN_L	

