


DTC600



RFID læse/skrive hoved HF

DTCHF HLRWCOUS03



- 1 LED Driftstilstand
- 2 LED række visning
- 3 Monterings gevind: M4 max. Indstiks dybde: 15 mm




Applikation			
Applikation		aftastning af emner på transport udstyr	
Radio godkendelse for		USA; Canada; EU/RED; Australien; Japan; Taiwan; Indien; Kina; Israel	
Bemærkning omkring radio godkendelse		Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under "Downloads".	
Elektriske Data			
Driftspænding [V]		9...32 DC	
Strømforbrug [mA]		< 150; (24 V)	
Kapslingsklasse		III	
Arbejdsfrekvens [MHz]		13,56	
Registreringsområde			
Afstand skrive/læse hoved front [mm]		900	
Afstand skrive/læse hoved side [mm]		1200	
Afstand til ID-TAG [mm]		relateret til ID-TAGs E80384	: < 190
Interface			
Kommunikationsinterface		CAN	
Protokol		CANopen	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur [°C]		-20...60	
Lagringstemperatur [°C]		-25...80	
Kapslingsklasse		IP 67	
Godkendelser / Tests			
Chokbestandig		EN 60068-2-27	40 g 6 ms / permanent shock
		EN 60068-2-27	50 g 11 ms / Enkelt stød
Vibrationsbestandig		EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz



RFID læse/skrive hoved HF

DTCHF HLRWCOUS03

Mekaniske data		
Vægt	[g]	458,5
Dimensioner	[mm]	120 x 50 x 113
Materiale		PBT; PC; Rustfrit stål
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn/rød CANopen interface
		1 x LED række visning, gul tag kommunikation
Bemærkning		
Bemærkning	Afstande til andre ID-TAGs se vedkommende datablad (E803xx)	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning - Hanstik		
Stik: 1 x M12; kodning: A		
		
1	ikke anvendt	
2	U+	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	