

AC316A




AS-Interface dobbelt sensor for quarter turn ventil

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC336A
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 Sensor 1
- 2 Sensor 2



Produktegenskaber		
Tasteafstand	[mm]	4
Dimensioner	[mm]	55 x 60 x 35
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug	[mA]	< 160
Kapslingsklasse		III
Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	4



AS-Interface dobbelt sensor for quarter turn ventil

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...60
Kapslingsklasse		IP 5x; (ved brug udenfor ATEX området: IP 67)
Godkendelser / Tests		
ATEX mærkning		 II 3D Ex tD A22 IP5X T90°C X Ta: -10...60°C
Bemærk ATEX mærkning		kun sammen med monteringspladen
EMC	EN 50295	
AS-i parametre		
AS-i version		2.1
Udvidet adressering		ja
AS-i I/O konfiguration	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	A.E
AS-i certifikat		75002
Mekaniske data		
Vægt	[g]	200,2
Montering		Uskærmet
Dimensioner	[mm]	55 x 60 x 35
Materiale		PBT; PC
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang		Monteringsplade: 1 unbrako skruer: 2 x M5 x 35
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik		
Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Rustfrit stål		
		
Tilslutning		
Elektrischer Anschluss		
1	AS-i+	
3	AS-i -	

AC316A



AS-Interface dobbelt sensor for quarter turn ventil

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Rustfrit stål



Tilslutning

Ausgänge

3	ekstern spænding -
4	Switch udgang +
1, 2, 5	nicht belegt