


DTE901



Kompakt RFID enhed

DTRUHFA HLRWPNUS04



Applikation		
Radio godkendelse for		USA; Canada; Mexico
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	19,2...28,8 DC
Strømforbrug	[mA]	500
Optaget effekt	[W]	8,6
Kapslingsklasse		III
Arbejdsfrekvens	[MHz]	902...928
RFID standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Transmissions effekt EIRP	[mW]	200; (maximum: 250 mW)
Udgange		
Max strømbelastning pr. udgang	[mA]	100; (max.)
Interface		
Kommunikationsinterface		Ethernet
Ethernet - PROFINET		
Protokol		PROFINET
Brugstype		Dataoverførsel
Ethernet - TCP/IP		
Protokol		TCP/IP
Fabriksindstillinger		IP Adresse: 192.168.0.79 Subnet mask: 255.255.255.0 Gateway IP-Adresse: 192.168.0.100
Brugstype		parameterindstilling; Dataoverførsel
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...55

DTE901



Kompakt RFID enhed

DTRUHFA HLRWPNU04

Bemærk omgivelsestemperatur	med montageplade og køleelement: -20...60 °C
Lagringstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / permanent shock
		50 g (11 ms) / Enkelt stød
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)

Mekaniske data

Vægt [g]	691,3
Dimensioner [mm]	113 x 118,6 x 50
Materiale	Kapsling: aluminium; PBT / PC; Rustfrit stål

Display / Betjeningsenhed

Display	Strømforsyning	1 x LED, grøn
	LED række visning	4 x LED, gul signal styrke ID tag
	status	2 x LED, grøn/rød fieldbus interface
	status	2 x LED, grøn/gul Ethernet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Ethernet

Stik: 2 x M12; kodning: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Elektrisk tilslutning - Strømforsyning

Stik: 1 x M12; kodning: A



DTE901



Kompakt RFID enhed

DTRUHFA HLRWPNUS04

PWR

1	L+
2	digital indgang/udgang 2
3	L-
4	digital indgang/udgang 1
5	ikke anvendt