


DTE904



Kompakt RFID enhed

DTRUHFA HLRWENUS04



- 1 LED Driftstilstand
- 2 LED række visning fieldbus interface
- 3 Monterings gevind M4 max. Indstiks dybde 15mm



Applikation

Radio godkendelse for

USA; Canada; Mexico

Elektriske Data

Driftsspænding	[V]	19,2...28,8 DC
Strømforbrug	[mA]	500
Optaget effekt	[W]	8,6
Kapslingsklasse		III
Arbejdsfrekvens	[MHz]	902...928
RFID standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Transmissions effekt EIRP	[mW]	200; (maximum: 250 mW)

Udgange

Max strømbelastning pr. udgang	[mA]	100; (max.)
--------------------------------	------	-------------

Interface

Kommunikationsinterface	Ethernet
-------------------------	----------

Ethernet - TCP/IP

Protokol	TCP/IP
Fabriksindstillinger	IP Adresse: 192.168.0.79
	Subnet mask: 255.255.255.0
	Gateway IP-Adresse: 192.168.0.100
Brugstype	parameterindstilling; Dataoverførsel


Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...55
Bemærk omgivelsestemperatur		med montageplade og køleelement: -20...60 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67



Kompakt RFID enhed

DTRUHFA HLRWENUS04

Godkendelser / Tests		
Chokbestandig	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / permanent shock
		50 g (11 ms) / Enkelt stød
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
Mekaniske data		
Vægt	[g]	695
Dimensioner	[mm]	113 x 118,6 x 50
Materiale	Kapsling: aluminium; PBT / PC; Rustfrit stål	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Strømforsyning	1 x LED, grøn
	LED række visning	4 x LED, gul signal styrke ID tag
	status	2 x LED, grøn/rød fieldbus interface
	status	2 x LED, grøn/gul Ethernet
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning - Ethernet		
Stik: 2 x M12; kodning: D		
		
ETH1 / ETH2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning		
Stik: 1 x M12; kodning: A		
		
PWR		
1	L+	
2	digital indgang/udgang 2	
3	L-	
4	digital indgang/udgang 1	
5	ikke anvendt	