


RFID evalueringsenhed LF/HF

DTELF/HFABRWEIUS00



EtherNet/IP



Applikation

Applikation

for op til 4 read/write hoveder type ANT41x/ANT51x

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

18...30 DC

Strømforbrug

[mA]

< 3000

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs

Antal digitale udgange: 4

Udgange

Antal digitale udgange

4

Max strømbelastning pr. udgang

[mA]

500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)

Interface

Kommunikationsinterface

Ethernet

Fabriksindstillinger

IP Adresse: 192.168.0.79

Subnet mask: 255.255.255.0

Gateway IP-Adresse: 192.168.0.100

Ethernet - EtherNet/IP

Protokol

EtherNet/IP

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...60

Lagringstemperatur

[°C]

-20...85

Kapslingsklasse

IP 67



RFID evalueringsenhed LF/HF

DTELF/HFABRWEIUS00

Godkendelser / Tests		
Chokbestandig	IEC 60068-2-27	15 g 11 ms
Vibrationsbestandig	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF [År]		108,28

Mekaniske data		
Vægt [g]		388
Dimensioner [mm]		115 x 46,2 x 85
Materiale	overdel: PA Grivory GV5H orange; overdel: TPE; Underdel: GD-ALSi12	

Display / Betjeningsenhed		
Display	Strømforsyning	1 x LED, grøn
		1 x LED, gul
	EtherNet/IP	2 x LED, rød/grøn
	Ethernet	1 x LED, grøn
		1 x LED, gul
	Indgange / Udgange	1 x LED, grøn
		1 x LED, gul

Tilbehør	
Leverings omfang	Beskyttelses-prop: M12, E73004

Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning - Ethernet


Stik: 2 x M12; kodning: D



Port 1/2	
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Elektrisk tilslutning - Procestilslutning

Stik: 4 x M12; kodning: A





RFID evalueringsenhed LF/HF


DTELF/HFABRWEIUS00

IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.

Elektrisk tilslutning - Strømforsyning

Stik: 1 x M12; kodning: A



AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.