


AC327A



AS-Interface dobbelt sensor for quarter turn ventil

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D



Produktegenskaber

Tastefstand	[mm]	4
Dimensioner	[mm]	55 x 60 x 35

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug	[mA]	< 260
Kapslingsklasse		III

Registreringsområde

Tastefstand	[mm]	4
Operationel tastefstand	[mm]	74



AS-Interface dobbelt sensor for quarter turn ventil

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...50
Kapslingsklasse		IP 5x; (ved brug udenfor ATEX området: IP 67)
Godkendelser / Tests		
ATEX mærkning		 II 3D Ex tc IIIB T85°C IP5X X
Bemærk ATEX mærkning		Kun i forbindelse med slag-beskyttelses afdækning
EMC		EN 50295
AS-i parametre		
AS-i version		2.1
Udvidet adressering		ja
AS-i I/O konfiguration	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	A.E
Mekaniske data		
Vægt	[g]	783,5
Dimensioner	[mm]	55 x 60 x 35
Materiale		Kapsling: PBT orange; dæksel: PC sort; Apparatbeskyttelse: Rustfrit stål
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang		Apparatbeskyttelse
		Monteringsplade: 1
		unbrako skruer: 2 x M5 x 35
Bemærkning		
Bemærkning		Udgangene må ikke være trukket samtidig, såfremt den samlede belastning overstiger 100 mA
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik		
Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Rustfrit stål		
		
Elektrischer Anschluss		
1	AS-i+	
3	AS-i -	



AS-Interface dobbelt sensor for quarter turn ventil

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Rustfrit stål



Tilslutning

Ausgänge

2	Switch udgang 2 +
3	ekstern spænding -
4	Switch udgang 1 +
1, 5	nicht belegt