




Applikation

Applikation	aftastning af emner på transport udstyr
Radio godkendelse for	USA; Canada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Singapore
Bemærkning omkring radio godkendelse	Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under "Downloads".

Elektriske Data

Driftspænding [V]	19,2...28,8 DC
Strømforbrug [mA]	< 50
Kapslingsklasse	III
Arbejdsfrekvens [MHz]	13,56
RFID standard	ISO 15693

Registreringsområde

Afstand skrive/læse hoved front [mm]	40
Afstand skrive/læse hoved side [mm]	20
Afstand til ID-TAG [mm]	henvist til 20mm mønt-tag: I-CODE SLI : ≤ 12

Interface

Kommunikationsinterface	IO-Link				
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)				
IO-Link Revision	1.1				
SDCI-Norm	IEC 61131-9				
Profil	Smart Sensor: Device Identification				
SIO-Mode	nej				
Nødvendig masterport klasse	A				
Understøttede DeviceIDs	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Driftsart</th><th>DeviceID</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>default</td><td>967</td></tr> </tbody> </table>	Driftsart	DeviceID	default	967
Driftsart	DeviceID				
default	967				

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...60
Lagringstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67; IP 69K



RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF FBRWIOUS03

Godkendelser / Tests		
Chokbestandig	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / gentagende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke gentagende
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF	[År]	610,46
UL godkendelse	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Strømforsyning	Limited Voltage/Current
	Fil nummer UL	E205959

Mekaniske data		
Vægt	[g]	111
Kapsling		cylindrisk
Montering		Skærmet
Dimensioner	[mm]	M12 x 1 / L = 70
Gevind betegnelse		M12 x 1
Materiale		Kapsling: Rustfrit stål; Beskyttelses-dæksel: PPS

Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
	tag kommunikation	1 x LED, gul

Tilbehør	
Leverings omfang	Møtrik 2 x M12 x 1

Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

