




RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF GNRWIOUS03



Applikation			
Applikation		aftastning af emner på transport udstyr	
Radio godkendelse for		USA; Canada; EU/RED; Australien; Kina; Singapore; Japan; Taiwan; Israel; Indien	
Bemærkning omkring radio godkendelse		Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under “Downloads”.	
Elektriske Data			
Driftspænding	[V]	19,2...28,8 DC	
Strømforbrug	[mA]	< 50	
Kapslingsklasse		III	
Arbejdsfrekvens	[MHz]	13,56	
RFID standard		ISO 15693	
Registreringsområde			
Afstand til ID-TAG	[mm]	refererer til ø30 mm tag; I-CODE SLI	: ≤ 40
Interface			
Kommunikationsinterface		IO-Link	
Transmissionstype		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision		1.1	
SDCI-Norm		IEC 61131-9	
Profil		Smart Sensor: Device Identification	
SIO-Mode		nej	
Nødvendig masterport klasse		A	
Min. Process-cyklistid	[ms]	22	
Understøttede DeviceIDs		Driftsart	DeviceID
		default	967
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60	
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80	
Kapslingsklasse		IP 67; IP 69K	



RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF GNRWIOUS03

Godkendelser / Tests		
Chokbestandig	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / gentagende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke gentagende
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Elektrisk beskyttelse	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

Mekaniske data	
Vægt [g]	106,25
Kapsling	cylindrisk
Montering	Uskærmet
Dimensioner [mm]	M18 x 1 / L = 70
Gevind betegnelse	M18 x 1
Materiale	Kapsling: rustfri stål (1.4301 / 304); Beskyttelses-dæksel: PPS; stik indsats: PEI


Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
	tag kommunikation	1 x LED, gul

Tilbehør	
Leverings omfang	Møtrik 2 x M18 x 1

Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

