




RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF IBRWIOUS03



Applikation

Applikation	aftastning af emner på transport udstyr
Radio godkendelse for	USA; Canada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Singapore
Bemærkning omkring radio godkendelse	Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under "Downloads".

Elektriske Data

Driftspænding [V]	19,2...28,8 DC
Strømforbrug [mA]	< 50
Kapslingsklasse	III
Arbejdsfrekvens [MHz]	13,56
RFID standard	ISO 15693

Registreringsområde

Afstand skrive/læse hoved front [mm]	100
Afstand skrive/læse hoved side [mm]	50
Afstand til ID-TAG [mm]	refererer til ø30 mm tag; I-CODE SLI : ≤ 30


Interface

Kommunikationsinterface	IO-Link
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
SDCI-Norm	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor: Device Identification
SIO-Mode	nej
Nødvendig masterport klasse	A
Understøttede DeviceIDs	Driftsart DeviceID
	default 967



RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF IBRWIOUS03

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67; IP 69K
Godkendelser / Tests		
Chokbestandig	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / gentagende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke gentagende
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
UL godkendelse	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Strømforsyning	Limited Voltage/Current
	Fil nummer UL	E205959
Mekaniske data		
Vægt	[g]	185
Kapsling		cylindrisk
Montering		Skærmet
Dimensioner	[mm]	M30 x 1,5 / L = 50
Gevind betegnelse		M30 x 1,5
Materiale		Kapsling: Rustfrit stål; Beskyttelses-dæksel: PPS
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
	tag kommunikation	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang		Møtrik 2 x M30 x 1,5
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Stik: 1 x M12; kodning: A		
		



RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF IBRWIOUS03

Tilslutning

