




RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF IBRWIOUS03



Applikation						
Applikation		aftastning af emner på transport udstyr				
Radio godkendelse for		USA; Canada; EU/RED; Australien; Kina; Singapore; Japan; Taiwan; Indien				
Bemærkning omkring radio godkendelse		Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under “Downloads”.				
Elektriske Data						
Driftspænding		[V]	19,2...28,8 DC			
Strømforbrug		[mA]	< 50			
Kapslingsklasse			III			
Arbejdsfrekvens		[MHz]	13,56			
RFID standard			ISO 15693			
Registreringsområde						
Afstand til ID-TAG		[mm]	refererer til ø30 mm tag; I-CODE SLI	:		≤ 30
Interface						
Kommunikationsinterface			IO-Link			
Transmissionstype			COM2 (38,4 kBaud)			
IO-Link Revision			1.1			
Profil			Smart Sensor: Device Identification			
SIO-Mode			nej			
Nødvendig masterport klasse			A			
Understøttede DeviceIDs			Driftsart		DeviceID	
			default		967	
Omgivende forhold						
Omgivelsestemperatur			[°C]	-20...60		
Lagringstemperatur			[°C]	-25...80		
Kapslingsklasse			IP 67; IP 69K			



RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF IBRWIOUS03

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / gentagende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke gentagende
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Elektrisk beskyttelse	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

Mekaniske data

Vægt	[g]	197,5
Kapsling		cylindrisk
Montering		Skærmet
Dimensioner	[mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Gevind betegnelse		M30 x 1,5
Materiale		Kapsling: rustfri stål (1.4301 / 304); Beskyttelses-dæksel: PPS

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	1 x LED, grøn
	tag kommunikation	1 x LED, gul

Tilbehør

Leverings omfang	Møtrik 2 x M30 x 1,5
------------------	----------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

