




AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4SB IP67



Applikation		
Applikation		Felt installation
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	2; (AS-i: 2; AUX: 2)
Ekstra strømforsyning	[V]	15...30 DC; (AUX ; "supply class 2" iht. cULus)
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF	[År]	10284
Mekaniske data		
Vægt	[g]	152,5
Monteringsmetode		AS-i fladkabelforbindelse
Dimensioner	[mm]	103 x 45 x 44,7
Materiale		PA; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt
Elektrisk tilslutning		
Modul tilslutning		Fladkabel
Tilbehør		
Leverings omfang		Underdel

**AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi**

ClassicLine 4SB IP67

Tilbehør (valgfri)

Beskyttelses-prop: M12, E73004

Bemærkning


Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning

quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: ; tre montage-retninger muligt

Stik: M12; kodning: A



- | | |
|---|--------------------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | ekstern spænding - |
| 3 | AS-i - |
| 4 | ekstern spænding + |