


DTI513



RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF MCRWIOUS03



- 1 LED gul
- 2 LED grøn



Applikation				
Applikation		aftastning af emner på transport udstyr		
Radio godkendelse for		USA; Canada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Singapore; Malaysia; Brasilien; Mexico; New Zealand; Syd Korea; Vietnam		
Bemærkning omkring radio godkendelse		Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under "Downloads".		
Elektriske Data				
Driftspænding [V]		19,2...28,8 DC		
Strømforbrug [mA]		< 50		
Kapslingsklasse		III		
Arbejdsfrekvens [MHz]		13,56		
RFID standard		ISO 15693		
Registreringsområde				
Afstand til ID-TAG [mm]		Læs	:	≤ 60
		statisk		
		refererer til ø30 mm tag; I-CODE SLI		
Interface				
Kommunikationsinterface		IO-Link		



RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF MCRWIOUS03

Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Device Identification	
SIO-Mode	nej	
Nødvendig masterport klasse	A	
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	967

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67; IP 69K	

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / gentagende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke gentagende
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF	[År]	567
UL godkendelse	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Strømforsyning	Limited Voltage/Current
	Fil nummer UL	E205959

Mekaniske data

Vægt	[g]	192
Kapsling	rektangulær	
Montering	Skærmet	
Dimensioner	[mm]	40 x 40 x 54
Materiale	Kapsling: PA; metaldele: Rustfrit stål	

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	1 x LED, grøn
	tag kommunikation	1 x LED, gul

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A





Tilslutning

