


AC5250



AS-Interface Airbox modul med quick montage teknologi

AirBox 5/2 bist. 2DI-Y IP67



Applikation	
Applikation	Felt installation
Medietemperatur [°C]	-10...50
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	180
Indgange / Udgange	
Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 2; Antal pneumatiske udgange: 2
Indgange	
Antal digitale indgange	2
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning [V]	20...30; (via fladkabel)



AS-Interface Airbox modul med quick montage teknologi

AirBox 5/2 bist. 2DI-Y IP67

Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	100
Indgangsstrøm High	[mA]	6...10
Indgangsstrøm Low	[mA]	0...2
Koblingsniveau høj signal	[V]	> 11
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		ja

Udgange

Antal pneumatiske udgange	2; (pneumatisk NO/NC valgbar output ; Bistabil)
Aktuator forsyning udgange	AS-i

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...55
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF	[År]	286

AS-i parametre

AS-i version	2.11; 3.0				
AS-i adressering	adresserings hunstik				
Udvidet adressering	nej				
AS-i master profil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-3.F.F				
AS-i I/O konfiguration	[hex]	3			
AS-i ID kode	[hex]	F.F			
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	input	1	2	3	4
	Hunstik	I-1/2	I-1/2 I-2	-	-
	ben	4	2 4	-	-
	pneumatisk udgang	-	-	4	2

Mekaniske data


Vægt	[g]	383
Monteringsmetode		hurtig montage
Materiale		PA; POM; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt
Pneumatisk system		1 x 5/2-vejs skydeventil (overlappingsfri); bistabil
Operationelt trykområde	[bar]	3...8
Operationelt trykområde	[MPa]	0,3...0,8
Operationelt trykområde	[psi]	43,5...116
Luftmængde ved 6/5 bar	[l/min]	500
Trykluft-kvalitet		"non-lubricated" trykluft Klasse 6-3-1; "lubricated" trykluft Klasse 6-3-4
Manuel overstyring		tryk/slip eller tryk/drej/lås
Slange fittings		8 mm
Udluftning		Afluftning igennem slange koblinger



AS-Interface Airbox modul med quick montage teknologi

AirBox 5/2 bist. 2DI-Y IP67

Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	LED, grøn
	fejl	LED, rød
	Funktion	LED, gul
Elektrisk tilslutning		
Modul tilslutning	Fladkabel	
Tilbehør		
Leverings omfang	Underdel	
Tilbehør (valgfri)	Monteringsplade:, E74999	
	Modul-underdel:, E75000	
	Beskyttelses-prop: M12, E73004	
	Lukkeprop:, E75231	
	Lyddæmper:, E75232	
	L-Stiktilslutning:, E75228	
	T-Stiktilslutning:, E75227	
Bemærkning		
Bemærkning	Ved ikke pneumatisk drift skal tætningsprop E75231 anvendes	
	Undgå indtrængning af støv og smuds.	
	Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale:	
	I-, I+, I1, I2	
	Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet.	
	Venligst se bemærkningerne om trykluft og EMC/ESD under "Downloads"	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: ; tre montage-retninger muligt		
Tilslutning		





AS-Interface Airbox modul med quick montage teknologi


AirBox 5/2 bist. 2DI-Y IP67

Stik: M12

	Indgange
	Hunstik I-1/2
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	Dataindgang 2
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 1
5	funktions-jordforbindelse (FE)
	Hunstik I-2
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	ikke anvendt
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 2
5	funktions-jordforbindelse (FE)

diagrammer og grafer

Pneumatiksymbol



1 x 5/2-vejs skydeventil (overlappingsfri); bistabil