




Multifunktions display for overvågning af omdrejninger, hastighed og tid

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC



panel udskæring 91 x 43 mm



Produktegenskaber

Dimensioner [mm] 48 x 112 x 116

Applikation

Applikation Universel vurdering og visning af alle fysiske størrelser, der kan udledes af impulssekvenser

Elektriske Data

Driftspænding [V] 18...30 DC

Strømforbrug [mA] 100

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs Antal digitale indgange: 2; Antal digitale udgange: 4; Antal analoge udgange: 1

Indgange

Antal digitale indgange 2

Udgange

Antal digitale udgange 4

Antal analoge udgange 1

Analog strømudgang [mA] 0...20

Max. belastning [Ω] 270

Analog spændingsudgang [V] -10...10

Præcision på analog udgang [%] 0,1

Overbelastningssikret ja

Opløsning analog output 16 bit

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [$^{\circ}\text{C}$] -20...60

Lagringstemperatur [$^{\circ}\text{C}$] -25...70

Kapslingsklasse IP 65

Kaplingsklasse terminaler IP 20

Godkendelser / Tests

EMC EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

EN 61000-6-4




Multifunktions display for overvågning af omdrejninger, hastighed og tid

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

Mekaniske data		
Vægt	[g]	302,5
Monteringsmetode		panel udskæring: 91 x 43 mm
Dimensioner	[mm]	48 x 112 x 116
Materiale		Noryl UL94-V-0

Display / Betjeningsenhed		
Display	farve display	fuldt grafisk LCD-display, Touchscreen

Elektrisk tilslutning	
Skrueterminaler:	
Tilslutning	



NC: ikke anvendt