


# E3M159



## Forlænger kabel

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.



### Applikation

Special funktion

afskærmet ledning; Egnede for kabelkæde

Udførelse

Forlænger til O3M forbindelses kabel for 3D Smart sensor mobile med analogt video output PAL

### Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Kapslingsklasse

III

### Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...80

Kapslingsklasse

IP 67; IP 69K

### Mekaniske data

Vægt

[g]

274,3

Dimensioner

[mm]

14,5 x 14,5 x 48,4

Materiale

Kapsling: PUR; pakning: FKM; kontaktben: CuSn6 nikkel- og tin-belagt

Materiale - omløber

rustfri stål (1.4305 / 303)

Egnede for kabelkæde

ja

Egnede for kabelkæde

bøjningsradius ved fast installation

≥ 60 mm

### Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



## Forlængerkabel


CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

### Elektrisk tilslutning


Kabel: 5 m, TPU, sort, Ø 6 mm, afskærmet; Impedans 75 Ω

### Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303)



### Tilslutning



- 1: Skærm
- 2: ikke anvendt
- 3: koax afskærmning
- 4: koax kabel kerne
- 5: ikke anvendt

### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303)

