


AL1970



IO-Link master med POWERLINK interface

IO-Link Master CL PLI 8P IP20



Applikation	
Applikation	I/O moduler til tavlebrug
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	20...30 DC; (US ; iht. SELV/PELV)
Strømforbrug [mA]	300...3900; (US)
Kapslingsklasse	III
Sensorforsyning US	
Max strømbelastning total [A]	3,6
Indgange / Udgange	
Total antal indgange og udgange	16; (konfigurerbar)
Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 8; Antal digitale udgange: 8
Indgange	
Antal digitale indgange	8; (IO-Link Port Class A)
Koblingsniveau høj signal [V]	11...30
Koblingsniveau lav signal [V]	0...5
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja
Udgange	
Antal digitale udgange	8; (IO-Link Port Class A)
Max strømbelastning pr. udgang [mA]	300



IO-Link master med POWERLINK interface

IO-Link Master CL PLI 8P IP20

Kortslutningssikret	ja
Interface	
Kommunikationsinterface	Ethernet; IO-Link
Ethernet - POWERLINK	
Transmission standard	10Base-T; 100Base-TX
Transmissions hastighed	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol	POWERLINK
Fabriksindstillinger	IP Adresse: 192.168.100.1
	Subnet mask: 255.255.255.0
	Gateway IP-Adresse: 0.0.0.0
	MAC-Adresse: se typeskilt
Ethernet - Internet of Things	
Transmission standard	10Base-T; 100Base-TX
Transmissions hastighed	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol	MQTT JSON
Fabriksindstillinger	IP Adresse: 169.254.x.x
	Subnet mask: 255.255.0.0
	Gateway IP-Adresse: 0.0.0.0
	MAC-Adresse: se typeskilt
IO-Link Master	
Transmissionstype	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
Antal porte type A	8
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur	[°C] -25...65
Lagringstemperatur	[°C] -25...85
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%] 90
Kapslingsklasse	IP 20
Godkendelser / Tests	
EMC	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-4
MTTF	[År] 78
Mekaniske data	
Vægt	[g] 340,9
Materiale	Kapsling: PA orange
Tilbehør	
Leverings omfang	bur-trækfjederterminaler: 9
Bemærkning	
Bemærkning	Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.
Emballage-enheder	1 stk.



IO-Link master med POWERLINK interface

IO-Link Master CL PLI 8P IP20

Elektrisk tilslutning

Strømforsyning X31


1	GND (US)
2	GND (US)
3	+ 24 V DC (US)
4	+ 24 V DC (US)

IO-Link Port Class A X01...X08

1	Forsyningsspænding sensor (US) L+
2	digital indgang
3	Forsyningsspænding sensor (US) L-
4	C/Q IO-Link

Elektrisk tilslutning - Ethernet

Stik: RJ45



Powerlink X21, X22

1	TX +
2	TX -
3	RX +
4	ikke anvendt
5	ikke anvendt
6	RX -
7	ikke anvendt
8	ikke anvendt

IoT X23

1	TX +
2	TX -
3	RX x
4	ikke anvendt
5	ikke anvendt
6	RX -
7	ikke anvendt
8	ikke anvendt