


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040MSS0015G04

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion	afskærmet ledning
------------------	-------------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	578,8
Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 46,5
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Forbindelseskabel med hunstik


ADOGH040MSS0015G04

Elektrisk tilslutning


Kabel: 15 m, PVC, sort, Ø 5 mm, afskærmet; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm; Skærmet tilslutningsledning: skærm ikke forbundet



Tilslutning



BN =	Ledningsfarver :	brun
BK =		sort
BU =		blå
WH =		hvid