


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040MSS0002F03

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E10915

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse		IP 67
-----------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 43
-------------	------	--------------

Materiale		TPU
-----------	--	-----

Indstøbt-emne materiale		TPU
-------------------------	--	-----

Materiale - omløber		Messing, non-stick belægning
---------------------	--	------------------------------

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------



Forbindelseskabel med hunstik


ADOGH040MSS0002F03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; parsnoet; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, non-stick belægning



Tilslutning



BN =	Ledningsfarver :
BK =	brun
BU =	sort
	blå