


Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11511

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding [V] < 50 AC/DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25...90

Kapslingsklasse IP 67

Mekaniske data

Dimensioner [mm] 20 x 20 x 60

Materiale PA

Indstøbt-emne materiale PA

Materiale - omløber Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.

E10621



Konfektionerbar hunstik

SDOGH050MSSFKPG

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning

