


Konfektionerbar hunstik

SDOAH040MSSFKPG

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 125 AC / < 150 DC
---------------	-----	---------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	36 x 20 x 35
-------------	------	--------------

Materiale	PA
-----------	----

Indstøbt-emne materiale	PA
-------------------------	----

Materiale - omløber	Messing, forniklet
---------------------	--------------------

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...0,75 mm²; Kabelforskrining: PG 7

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet



E10790

Konfektionerbar hunstik

SDOAH040MSSFKPG



Tilslutning

