

Forbindelseskabel med hunstik

ADOGS030PLS0002H03



Applikation		
Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; Egnet for kabelkæde	
Siliconefri	ja	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	8...32 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-20...85
Kapslingsklasse		IP 67; (gaffel / nøgle i indgreb)
Mekaniske data		
Vægt	[g]	81,5
Materiale		PA
Indstøbt-emne materiale		PA
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

E12544



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGS030PLS0002H03

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning


Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x DEUTSCH stik, lige; Støbt hus: PA; Kontakter: forniklet



Tilslutning



BK = Ledningsfarver :
BN = sort
RD = brun
 rød