


Adapter hunstik

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)



1 O-ring

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC/DC
Max strømbelastning total	[A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 68

Mekaniske data

Vægt	[g]	38,9
Monterings gevind		PG 9
Materiale		zinkstøbegods
Indstøbt-emne materiale		zinkstøbegods

Bemærkning


Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: zinkstøbegods




E12570



Adapter hunstik

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid