


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH050MSS0010K05

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVC546

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 30 AC / < 36 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]	439,4
Dimensioner [mm]	15 x 15 x 46,5
Materiale	PUR
Indstøbt-emne materiale	PUR
Materiale - omløber	Messing, forniklet
Egnet for kabelkæde	ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 15 x kabel diameter
	bøjningsradius ved fast installation min. 8 x kabel diameter én gang

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH050MSS0010K05

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5 mm, afskærmet; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 1,0...1,5 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvid