


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGI020MSS0002K02



Applikation

Special funktion	Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde
------------------	---

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max strømbelastning total	[A]	4; (...40 °C)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...70
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-20...50
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	145,4
Dimensioner	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 7.5 x kabel diameter
	bøjningsradius ved fast installation	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 5.5 m/s for en vandret vandrelængde på 5m og max. acceleration på 10 m/s²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.
	max. Tilladelig tilspændingsstyrke	50 N/mm² statisk 20 N/mm² dynamisk



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGI020MSS0002K02

Bemærkning

Emballage-enheder


1 stk.

Elektrisk tilslutning


Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, violet, Ø 8 mm, afskærmet; 2 x 0,25 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: B; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6 Nm;
Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet



Tilslutning



GN = Ledningsfarver :
RD = grøn
 rødt